# Мембранные малогабаритные разделители сред

Тип РМ (штуцерное присоединение под резьбы M12x1,5 и G<sup>1</sup>/<sub>4</sub>)

Предназначены для защиты приборов от контакта с агрессивными, несущими взвешенные частицы измеряемыми средами путем передачи давления к прибору через разделительную мембрану и нейтральную жидкость





При поставке разделителя в сборе со средством измерений, заполнение разделительной жидкостью осуществляется вакуумной установкой

#### Диапазон рабочих давлений, МПа

<b>Низкие</b> РМ-СВ	TM	00,1 / 0, 16 / 0,25 / 0,4					
	ТМВ	-0,10,15 / 0,3					
	РД	-0,050,3 / -0,070,6					
	РПД-И*	00,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4					
<b>Средние</b> РМ-СВ	TM	00,6 / 1 / 1,6 / 2,5					
	ТМВ	-0,10,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4					
	РД	0,11 / 0,51,6 / 0,52,4					
	РПД-И*	00,6 / 1 / 1,6 / 2,5					

 $<sup>^{*}</sup>$  — кроме РПД с классом точности 0,25

## Диапазон рабочих температур, °С

В соответствии с выбранным средством измерений

#### Материал корпуса

Нержавеющая сталь 08Х17Н13М2

#### Мембрана

Нержавеющая сталь 08Х17Н13М2

# Диаметр проходного отверстия, мм

#### Резьба присоединения

К средству измерений — внутренняя М12х1,5, G $^{1}\!/_{4}$  К процессу — наружная М12х1,5, G $^{1}\!/_{4}$ 

#### Заливное отверстие

Есть

#### Разделительная жидкость

1. Масло для пищевой промышленности HF15 (соответствует пищевым стандартам NSF и InS, пищевой допуск H1)
2. ПМС-20 (ГОСТ 13032-77)

# Объем, вытесняемый под действием максимального давления, мл

3,5

# Дополнительная погрешность вносимая разделителем

±0,5% (компенсируется настройкой средства измерений)

#### Варианты поставки


- без средства измерений
- в сборе со средствами измерений с классом точности 0,25 и ниже (ТМ, ТМВ кроме завальцованных, РД, РПД-И\*)

## Техническая документация

Ty 4212-004-4719015564-2013



## Габаритные и присоединительные размеры



## Основные максимальные размеры (мм), вес (кг), объем (мл)

Модель	D	d1	d2	d3	G	G1	b1	L	L1	S	Bec	Объем заполняемой жидкости	Объем вытесняемой жидкости
PM-CB11	62	52	3	18	M12×1,5 или G <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	M12×1,5 или G <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	64	13	13	19	0,33	4,2	3,5



Пример установки